



Sicuro

Misura affidabile anche in presenza di forte formazione di rumore

Economico

Esercizio ininterrotto grazie al riempimento ottimale

Pratico


Semplicità di montaggio e messa in servizio

Frantumatore

Misura di livello e rilevamento della soglia di livello nel frantumatore

Tramite l'impiego di esplosivo, dalle pareti massicce vengono staccati massi rocciosi di dimensioni tali da consentirne il trasporto. Questi massi vengono ridotti alla grana desiderata in frantumatori a mascelle e a cilindri per ottenere pietrisco, ghiaia o sabbia. Per consentire un esercizio economico e ridurre al minimo l'usura del frantumatore, sono necessari una misura di livello e un rilevamento della soglia di livello.

[Maggiori dettagli](#)



VEGAPULS 6X

Misura di livello radar senza contatto nel frantumatore

- Misura affidabile indipendentemente dalla forte formazione di polvere e dalle condizioni meteorologiche
- Massima sicurezza operativa grazie all'immunità al rumore
- Non richiede manutenzione grazie al procedimento di misura senza contatto

[Dettagli prodotto](#)



VEGAMIP 61

Barriera a microonde per il rilevamento della soglia di livello nel frantumatore

- Non richiede manutenzione grazie alla misura senza contatto
- Elevata sicurezza di misura, anche in caso di imbrattamento e adesioni
- Possibilità di misura dall'esterno attraverso finestra massiccia di resina o ceramica

[Dettagli prodotto](#)

PRO	PRO
VEGAPULS 6X Dettagli prodotto	VEGAMIP 61 Dettagli prodotto
	
Campo di misura - distanza 120 m	Campo di misura - distanza 100 m
Temperatura di processo -196 ... 450 °C	Temperatura di processo -40 ... 80 °C
Pressione di processo -1 ... 160 bar	Pressione di processo -1 ... 4 bar
Precisione di misura ± 1 mm	Esecuzione Antenna a cono incapsulata igienica per antenna a cono separata con antenna a cono ø 40 mm con antenna a cono ø 48 mm con antenna a cono ø 75 mm con antenna a cono ø 95 mm con antenna a cono di resina ø 80 mm Antenna a cono ø 1½" con antenna a cono incapsulata
Frequenz 6 GHz 26 GHz 80 GHz	Materiali a contatto col prodotto PTFE PVDF 316L PP PEEK
Angolo di apertura ≥ 3°	Attacco filettato G1½, 1½ NPT
Attacco filettato ≥ G¾, ≥ ¾ NPT	Attacco flangiato ≥ DN50, ≥ 2"
Attacco flangiato ≥ DN20, ≥ ¾"	Attacchi igienici Girella ≥ 2", DN50 - DIN 11851 Varivent ≥ DN25 Attacco DRD ø 65 mm per NEUMO BioControl D50 PN16 / 316L
Attacchi igienici Clamp ≥ 1½" - DIN32676, ISO2852 Girella ≥ 2", DN50 - DIN 11851 Varivent ≥ DN25 Attacco igienico con flangia piccola - DN32 Attacco igienico con ghiera - F40 Attacchi filettati igienici ≥ DN50 tubo ø53 - DIN11864-1-A Raccordo flangiato igienico ≥ DN50 - DIN11864-2-A Giunto di accoppiamento igienico ≥ DN50 tubo ø53 - DIN11864-3-A Attacco DRD ø 65 mm SMS 1145 DN51	Materiale di tenuta FKM FFKM
	Materiale custodia Resina Alluminio Acciaio speciale (microfusione) Acciaio speciale (lucidatura elettrochimica)